

iwis
wir bewegen die welt



Yeni

Zincir Avadanlığı
MULTI.PRESS 150-10

 **iwitools**
www.iwis.com.tr

MULTI.PRESS 150-10

Makaralı ve yaprak zincirlerin kolaylıkla sökülmesi, takılması ve perçinlenmesi için.


Dayanıklı MULTI.PRESS 150-10 avadanlığı, iwis'in mevcut sabit zincir sökme gereçleri içinde en gelişmişidir. Gereç ile birlikte gelen hidrolik pompası sürekli olarak yüksek basınç sağlarken, söküm operasyonu son derece kolaylaşmaktadır. Bu yüzden MULTI.PRESS 150-10 avadanlığı profesyonel kullanıcılar için idealdir.

Öne çıkan özellikleri:

- MULTI.PRESS 150-10, 3/4" den 2" inçe kadar olan tüm makaralı ve yaprak zincirlerin sökümü için uygundur.
- İhtiyaç halinde, daha küçük ve daha büyük ölçüler için de takımlar mevcuttur.
- Talebinize istinaden, özel zincirler ve burçlu konveyör zincirleri için de takımlar mümkündür.
- Diğer avadanlıkların tersine, MULTI.PRESS 150-10 ek olarak seyyar üniteye de sahiptir. Bu sayede doğrudan üretim hatında, yatay şekilde kullanılabilir. Yeni entegre zincir masası muhtelif zincir ölçülerinin yatay operasyonuna güvenilir bir destek sağlamaktadır.

Kurulumu:

Paketin içinden çıkanlar; bir tezgah üzeri bağlama ünitesi ve ayarlanabilir tezgah, el pompası ile birlikte bir hidrolik silindir ve talep edilen zincirlere göre sökme-takma takımlardır.



Avadanlık ile uyumlu zincir çeşitleri:

Makaralı zincirler

- 12B-1 / ASA 60-1 ile 12B-3 / ASA 60-3 arası
- 16B-1 / ASA 80-1 ile 16B-3 / ASA 80-3 arası
- 20B-1 / ASA 100-1 ile 20B-2 / ASA 100-2 arası
- 24B-1 / ASA 120-1 ile 24B-2 / ASA 120-2 arası
- 28B-1 / ASA 140-1
- 32B-1 / ASA 160-1

Yaprak zincirler

- LH0822/BL422 – LH0888/BL488
- LH1022/BL522 – LH1088/BL588
- LH1222/BL622 – LH1288/BL688
- LH1622/BL822 – LH1688/BL888
- LH2022/BL1022 – LH2088/BL1088
- LH2422/BL1222 – LH2466/BL1266
- LH2822/BL1422 – LH2866/BL1466
- LH3222/BL1622 – LH3244/BL1644

MULTI.PRESS 150-10 Malzeme Kodu:

81050828

Hatve:

12B-32B, ASA60-ASA160

Çalışması:

Zincirler, zincir piminin çıkartılması sonucu sökülür ya da iwis'in tedarik ettiği perçin baklaları kullanılarak monte edilir. 20B (ASA 100) ölçüsüne kadar olan zincirlerde her iki pim tek bir kurs ile çıkartılır.

Daha fazla basınç gerektirdiğinden dolayı daha geniş zincirlerin pimlerinin tek tek çıkartılması gerekmektedir.